

# 在 Win10 环境下安装 808Donpc 软件

## 安装步骤


为方便介绍，以安装 808DonPC V4.6 版本软件为例，进行介绍。

在 Windows 7 操作系统下，安装非常简单，只需拷贝安装包到计算机 C 盘或 D 盘根目录下（提示：安装包存放路径不要有中文字符），双击安装包中的“setup.exe”图标，按照安装提示，依次进行安装即可。

但现在很多用户使用的操作系统为 Windows 10，正常模式下是无法安装 808DonPC 软件的，而用户又不太愿意更换操作系统为 Windows 7，那怎么才能在 Windows 10 平台下，正常安装并运行该软件呢？（建议不要更改默认的安装路径，且安装路径需全部是英文）解决方法如下。

### 1.开启 Windows 10 兼容模式，进行安装即可，步骤如下：


鼠标右键单击安装包中的“setup”图标，在弹窗中选择“兼容性疑难解答（Y）”。



接着，在弹窗中，点击“疑难解答程序”选项，继续。



接着，在弹窗中，勾选“此程序在以前版本的 Windows 中正常工作，但不会立即安装或运行”一项，并点击“下一步”按钮，继续。



Unrestricted

接着，在弹窗中，选择“Windows 7”，点击“下一步”按钮，继续。



接着，在弹窗中，点击“测试程序”按钮，开始安装。



另外，也可点击上图中的“下一步”按钮，之后，在弹窗中选择“是，为此程序保存这些设置”一项，来保存兼容性设置，方便以后的安装。



接着，在弹窗中，可以看到，该程序在 Windows 10 兼容模式已开启，点击“关闭”按钮。



## 2. 安装 808DonPC

安装步骤与之前一直安装一样，遂不赘述。

## 3. 公司的 cat 机安装

建议安装一个虚拟机来进行该软件的安装，这样可以正常安装。

小贴士:

### 如何解决西门子软件安装需要重启的问题

在安装西门子软件时客户反映会遇到一个问题，需要重启 Windows 系统，但是系统重启后还会出现如下对话框，这样反复重启也不能安装软件，怎么办呢？



解决办法:


第一步:在“开始”菜单中找到“运行”，左击。




第二步：在打开输入框中输入“regedit”进入注册表，然后确定。



第三步：按照下面图片下方的路径 H 找到“Session Manager”文件。文件路径：  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager



第四步：找到“PendingFileRenameOperations”的文件



第五步:选中“PendingFileRenameOperations”的文件右击，选择删除就可以不用重启就可以安装西门子的软件了。

